



# Revelador MR2

Revelador de calidad superior para mamografía

Un revelador versátil formulado para lograr consistencia y estabilidad optimizadas

Ofrece contraste y detalle superiores, incorpora importantes beneficios de salud, seguridad y medioambientales

## Específico para mamografías

FR MR2, un exclusivo revelador concentrado de dos partes proporciona notable calidad de diagnóstico y se recomienda específicamente para las siguientes películas para mamografía:

Kodak MIN-R 2000  
Fuji UM-MA & ADM  
Konica CM-H  
Agfa (Sterling) Microvision-Ci

### Información técnica (solución de trabajo)

pH (a 80 °F / 27 °C)	10.45 a 10.55
Gravedad específica	1.075 a 1.085

Completa compatibilidad con ciclos de procesamiento estándares y ampliados.

## Óptima ventaja de visualización

El contraste optimizado de imagen junto con un muy deseado tono azul de la imagen, resultan en una excelente visualización del detalle del objeto.

## Calidad con la que se puede contar

La amplia estabilidad química junto con la consistente calidad de un lote a otro, eliminan las fluctuaciones de la imagen, que pueden requerir modificaciones de la exposición o del procesamiento de la película.



## Fórmula no peligrosa

Las soluciones concentradas se clasifican como no corrosivas y no peligrosas a la vez, por tanto son más seguras y más fáciles de usar. Las fórmulas tradicionales de 3 partes generalmente tienen partes corrosivas B y C.

El límite OSHA PEL para este producto es "no se aplica", lo cual quiere decir que no hay riesgo conocido de exposición.

El endurecedor complejo elimina los peligros a los tejidos de la piel y de los pulmones.

Como resultado, **FR MR2** ayuda a crear un ambiente de trabajo más saludable y más agradable.

## Mezclado rápido y fácil

Las dos partes de concentrado empacadas en la innovadora botella Unipak facilitan la mezcla rápida de la solución a la vez que reduce la posibilidad de errores de mezclado.

Se dispone de plantillas de botellas de concentrado Unipak para la popular mezcladora White Mountain IS199.

## Bajo de olor

La eliminación del ácido acético y del endurecedor no complejo elimina los olores desagradables del mezclado. Los olores del área de trabajo se reducen todavía más con el uso del **FR MF2 Universal Fixer Replenisher** [Restaurador del Fijador Universal FR MF2]. Disponible en un económico concentrado en 2 partes para hacer 10 galones de solución.

## Práctico empaque

Para hacer 10 galones: Catálogo # 44-508

## Fácil envío

Los recargos por envío al cliente se eliminan debido a la designación no peligrosa de la fórmula.

Para obtener información técnica adicional sobre **FR MR2** u otros productos en la familia de procesamiento FR comuníquese a:

### FR Chemical, Inc.

524 South Columbus Avenue 888-634-4646  
Mount Vernon, NY 10550-4626 Fax 914-667-7145